

Линии связи

:Линии связи

Линии связи АСУД-248

Таблица - Рекомендованные расстояния линий связи

Параметр	Длина линии (max)	Подробнее см.
Пульт-ПК, КИО-8(4) - Концентратор	не более 5 км.	TL-линия
КИО-2М(Д) - Концентратор	не более 3 км.	TL-линия
СТД - Концентратор	не более 500 м.	TL-линия
Концентратор - ПГУ	100 м.	ПГУ
Концентратор - Дискретный датчик	50 м	Дискретный вход
Концентратор - Датчик температуры	50 м	Канал измерения температуры
Концентратор - Импульсный расходомер	100 м	Импульсный вход
Концентратор - Контроллер RS-232	15 м	Протяженность линии RS-232
Концентратор - Контроллер RS-485	1000 м	Согласование линии RS-485

См. также:

1. Вопросы информационной безопасности системы АСУД-248 при использовании компьютерных каналов связи
2. Распределенная диспетчеризация с использованием компьютерных (сотовых) сетей передачи данных